

ZD-200N-(30W, 40W)

štapna lemilica

Uputstvo za upotrebu

Ova je lemilica namenjena za meko lemljenje kontakata i priključaka kojima nije potrebna velika toplotna energija za lemljenje. Idealna snaga lemilice omogućava široku primenu u svim slučajevima. Na dršci se nalazi gumena navlaka protiv proklizavanja.

1. Očistite površinu koju ćete lemiti.
2. Nakon 3-4 minuta zagrevanja, vrhom lemilice dodirnite kalaj za lemljenje. Lemilica je tada spremna za lemljenje.
3. Nemojte koristiti previše kalaja, samo onoliko, koliko je neophodno.
4. Lemilicu uvek odražite u namenskom stalku za lemiliuc.
5. Istrošeni vrh se može zameniti skidanjem matice koje se nalazi na grejači lemilice

Napomene:

Ne koristite više tinola nego što je potrebno!

Po mogućnosti koristite tinol obogaćen kalufonijumom

Ukoliko koristite druga pomoćna sredstva za lemljenje kao što su paste i ulja za lemljenje, koje mogu biti kisele osnove, nakon lemljenja odstranite višak!

Tinoli različitih sastava bitno utiču na vreme topljenja!

Za vreme pauze ili nekog završenog rada obratite pažnju da vrh lemilice ne bude u blizini zapaljivih materijala!

U toku i nakon upotrebe obratite pažnju da ne dodirujete tople delove lemilice.

Držite je isključivo za dršku!

Po mogućnosti lemljeni predmet ne držite u ruci. Postavite ga u stalak za tu namenu!

Obratite pažnju da dugo zagrevanje može da ošteti lemljene delove!

Lemite isključivo u dobro provetrenim prostorijama.

Nakon upotrebe ne ostavljajte bez nadzora još toplu lemilicu.

Ne odstranjujte još topli vrh lemilice, to skraćuje radni vek vrha.

Lemilicu uvek hladite prirodnim putem.

Priključni kabl ne sme da dodiruje zagrejane delove i predmete.

Prilikom održavanja (zamena ili čišćenje vrha) lemilica treba da je isključena!

Upotrebljivo samo u suvim prostorijama.

U slučaju oštećenja priključnog kabla isključite lemilicu i obratite se stručnom licu.

Lemilicu držite van domašaja dece!

Rastavljanje lemilice je zabranjeno i opasno po život!

Čišćenje vršite mekanim krpama, ne koristite agresivna sredstva.

Tehnički podaci:

Snaga:

ZD-200N – 30W: 30W / 230VAC

ZD-200N – 40W: 40W / 230VAC

Dužina lemilice: oko 207mm

Dužina priključnog kabla 1,2m

Tip rezervnog vrha N1-1, N1-4



04-001 11

P0711024300

P0811005200